

Kleine Heißkanal-
komponenten
schnell und
effektiv reinigen!



MWB 100 Portable Mini-Wirbelbett- Reinigungsanlage



Erleichtert Ihre Heißkanalwartung

- Schnelle Reinigung von Spitzeneinsätzen (HPS III-MH Spitzen, Torpedospitzen, Nadelverschluss-Spitzeneinsätzen), und anderen Kleinteilen, z.B. Anschraubvorkammern
- Reinigungsdauer zwischen 1 h und 2,5 h (abhängig vom Material)
- Kompakte Bauweise und geringes Gewicht - Betrieb an jedem Arbeitsplatz mit Absauganlage möglich

Technische Daten

- Betriebstemperatur: 350 - 400 °C
- Aufheizzeit: 30 Minuten (400 °C)
- Gewicht: 5,5 kg
- Abmessungen (LxBxH): 315 mm x 165 mm x 165 mm
- Stromanschluss: 230-V-Steckdose
- Fassungsvermögen: 25 cm³ (entspricht z.B. ca. 24 HPS III-MH Spitzeneinsätzen)

EWIKON

EWIKON Heißkanalsysteme GmbH
Siegener Straße 35 • 35066 Frankenberg
Tel: (+49) 64 51 / 50 10 • Fax: (+49) 64 51 / 50 12 02
E-mail: info@ewikon.com • www.ewikon.com